



## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

SMC Corporation

4-14-1 Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 Japan

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Elektrische Stellantriebe

Series (#-) LEL#####-#####□(Motor: Step [servo 24VDC] / Servo [24VDC])

Produktionscode: ab PX und mit dem Buchstaben G auf dem Produkt oder der Verpackung die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union sowie nachweislich die Anforderungen der unten angegebenen, harmonisierten oder angewandte(n) Standards erfüllt:

Richtlinie	Bedingungen	Harmonisierte Normen
EMC Richtlinie 2014/30/EU	Wesentliche Anforderungen wie in Anhang I dargelegt	EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-3: 2007
RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Beschränkung der Stoffe gemäß Anhang II	EN50581:2012

Importeur/Vertriebshändler in der EU/EFTA:

Land	Unternehmen	Telefon	Adresse
Österreich	SMC Pneumatik GmbH (Österreich)	(43) 2262-62280	Girakstrasse 8, AT-2100 Korneuburg
Belgien	SMC Pneumatics N.V./S.A.	(32) 3-355-1464	Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem
Bulgarien	SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD	(359) 2 9744492	Business Park Sofia, Building 8-6th Floor, BG-1715 Sofia
Kroatien	SMC Industrijska Automatika d.o.o.	(385) 1 370 72 88	Zagrebačka Avenija 104, 10 000 Zagreb
Tschechische Republik	SMC Industrial Automation CZ s.r.o.	(420) 541-424-611	Hudcova 78a CZ-61200 Brno
Dänemark	SMC Pneumatik A/S	(45) 70 25 29 00	Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens
Estland	SMC Pneumatics Estonia OÜ	(372) 651-0370	Laki 12, EE-10621 Tallinn
Finnland	SMC Pneumatikka Finland Oy	(358) 207 513 513	PL72, Tiistiniityntie 4, SF-02031 Espoo
Frankreich	SMC France	(33) 1-6476-1000	1 Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel, Bussy Saint Georges, F-77607, Marne La Vallee, Cedex 3
Deutschland	SMC Pneumatik GmbH	(49) 6103-402-0	Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach
Griechenland	SMC Italia Hellas Branch	(30) 210-2717265	Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342, Nea Philadelphia, Athens
Ungarn	SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft.	(36) 23-511-390	Torbágy u. 19, HU-2045 Törökbálint
Irland	SMC Pneumatics (Ireland) Ltd.	(353) 1-403-9000	2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin
Italien	SMC Italia S.p.A.	(39) 02-9271-1	Via Garibaldi, 62, I-20061 Carugate, Milano
Lettland	SMC Pneumatics Latvia SIA	(371)781-77-00	Dzelzavas str. 120g, Riga, LV-1021
Litauen	SMC Pneumatics Lietuva,UAB	(370)5-264-81-26	Oslo g.1, LT-04123 Vilnius
Niederlande	SMC Pneumatics B.V.	(31) 20-531-8888	De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam
Norwegen	SMC Pneumatics Norway AS	(47) 67-12-90-20	Vollsveien 13c, Granfoss Næringspark, N-1366 Lysaker
Polen	SMC Industrial Automation Polska Sp. zo.o	(48) 22 211 96 00	ul. Poloneza 89, PL-02-826 Warszawa
Portugal	SMC Sucursal Portugal, S.A.	(351) 945-184 100	Rua De Eng Ferrerira Dias 452 4100-246,Porto
Rumänien	SMC Romania S.r.l.	(40)21-3205111	Str. Frunzei, Nr.29, Sector 2 Bucharest
Slowakei	SMC Priemyselna Automatizacia, Spol s.r.o.	(421) 41-321321-1	Fantranská 1223, Teplicka nad vahom, 01301
Slowenien	SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.	(386) 7388 5412	Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje
Spanien	SMC España, S.A.	(34) 945-184-100	Zuazobidea 14, 01015 Vitoria
Schweden	SMC Pneumatics Sweden AB	(46) 8-603-12-00	Ekhagsvägen 29-31, SE-14171 Segeltorp
Schweiz	SMC Pneumatik AG	(41) 052-396-3131	Dorfstrasse 7, Postfach 117, CH-8484, Weisslingen
Großbritannien	SMC Pneumatics (U.K.) Ltd.	(44) 1908-563888	Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, Bucks MK8 0AN



Liste der Modellnummer

(#-)LEL###-###-#####

1###
2###
6###
A###
C###
(None)

Hinweis: Bei Sonderprodukten wird am Ende der Artikelbezeichnung ein "-X#", "-DC#" und "-DK#" hinzugefügt.

Jedoch ist jedes Produkt ohne CE-Zeichen ausgeschlossen.

Tokyo, Datum: 21 Februar 2020

Masayuki Kudo  
General Manager  
Abteilung für Produktentwicklung - 2