

Csökkentse a problémáit!

Kompakt kompresszor


CRP-sorozat

Gyors összegzés

Kompakt kompresszor CRP-sorozat



- ▶ **Generáljon pozitív vagy negatív nyomást az alkalmazásához** – Sűrített levegőt állít elő olyan környezetben, ahol nincs táplevegő
- ▶ **Növelje gépe teljesítményét** – A kompakt és könnyű kialakítás lehetővé teszi a mozgó robotokon történő alkalmazást
- ▶ **Felejtse el a napi karbantartást** – Olajmentes, dugattyús kompresszor
- ▶ **Telepítse csendes környezetbe** – 55 dB-es zajszint



Fő tulajdonságok

▶ Elektromos kompresszor vagy vákuumszivattyú ugyanazon az eszközön:


- Maximális nyomás: 0,55 MPa
- Maximális elszívás: -70 kPa
- Átáramlás: 10 l/perc

▶ Lehetővé teszi a folyamatos működést

Elkerüli a működés közbeni túlmelegedést.

▶ Ezen termék vagy csak kompresszorként, vagy csak vákuumszivattyúként működik, nem lehetséges ezek felcserélése.

- A funkciók megválasztása a helyes csatlakoztatással lehetséges.



A hangtompító opcionálisan kérhető

▶ A vezérlő hibajeleket is kezel, amelyekkel ellenőrzi a gép működésével kapcsolatos problémákat. 35



Kompakt és könnyű kialakítás:

- Szélesség: 154 mm
- Magasság: 134 mm
- Mélység: 100 mm
- Tömeg: 3,5 kg


Cikkszám kiválasztása

Cikkszám	Kábelhossz [m]	Hangtompító	Nagy pontosságú digitális nyomáskapcsoló	Maradék nyomást ellenőrző szelep	3-utú mágnesszelep a maradék nyomás leszellőztetésére
CRP10	—	—	—	—	—
CRP10-D1	1	—	—	—	—
CRP10-D1-BP-KV		ANB1-01	ISE20A-Y-01-J-X603	AKH06-00	V124-5LU-M5

Pótalkatrész

Cikkszám	Leírás
CRPC10-1	Vezérlő kábellel (1 m)
ISE20A-Y-01-J-X603	3 színű kijelző a nagy pontosságú digitális nyomáskapcsolóhoz
ANB1-01	Nagy teljesítményű hangtompító
AKH06-00	Ellenőrzőszelep gyorscsatlakozóval
V124-5LU-M5	3-utú mágnesszelep


Alkalmazások



Önjáró robotok



Présgépek



Robotok




Táplevegő nélküli állomások

Kapcsolódó termékek



Kis térfogatú levegőtartály
VBAT sorozat



Kétujjas párhuzamos
megfogó - JMZH2-sorozat
JMZH2 Sorozat



Mágneses megfogó
MHM Sorozat



Kompakt vákuumkorong
adapterrel
ZP3E-T Sorozat



Expertise – Passion – Automation

SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN

Telefon: 03-5207-8249

Fax: 03-5298-5362

Ausztia	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgária	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Horvátország	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Csehország	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Dánia	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
Észtország	+372 6510370	www.smcee.ee	info@smcee.ee
Finnország	+358 207513513	www.smc.fi	smcfi@smc.fi
Franciaország	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient@smc-france.fr
Németország	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Görögország	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Magyarország	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Írország	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
Olaszország	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Lettország	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Litvánia	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Hollandia	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norvégia	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Lengyelország	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugália	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientept@smc.smces.es
Románia	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Oroszország	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Szlovákia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Szlovénia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spanyolország	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Svédország	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
Svájc	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Törökország	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	satis@smcturkey.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

Dél-Afrika	+27 10 900 1233	www.smcza.co.za	zasales@smcza.co.za
-------------------	-----------------	-----------------	---------------------