



Expertise
Passion
Automation

ISO HAVA KALİTESİ REHBERİ

Yolunuzu


Seçin

İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ISO HAVA SAFLIĞINA
ULAŞMAK İÇİN DOĞRU ÜRÜN
KOMBİNASYONUNU BULUN



Hava Şartlandırma Seçim Rehberi

Ana Hat



Ana Hat Ürünleri



Ana Hat Filtresi + AFF70~90D Series

Katı Partikül Filtreleme ve Su Damlacıkları Ayırıştırma

- Nominal Geçirgenlik: 1 μm
- Filtreleme Verimi: %99
- Debi: 14.500 l/dk'ya kadar



Gazlı Tip Hava Kurutucu + IDFA Series

- İşlev: Nem Alma
- Basıncılı Hava Çiy Noktası: +3 °C'ye kadar
- Debi: 22.300 l/dk'ya kadar



Yağ Sisi Ayrıcı + AM70~90D Series

Hassas Partikül Filtreleme ve Yağ Sisi Ayırıştırma

- Nominal Geçirgenlik: 0,1 μm
- Filtreleme Verimi: %99
- Yağ Konsantrasyonu: $\leq 1 \text{ mg/m}^3$
- Debi: 14.500 l/dk'ya kadar



Aktif Karbon Hava Filtresi + AMK50~60-D Series

- İşlev: Yağ Buharı ve Koku Giderme
- Yağ Konsantrasyonu: $\leq 0,003 \text{ mg/m}^3$
- Debi: 3.700 l/dk'ya kadar




Mikro Yağ Sisi Ayrıcı + AMD70~90D Series

Ultra Hassas Partikül Filtreleme ve Yağ Sisi Ayırıştırma

- Nominal Geçirgenlik: 0,01 μm
- Filtreleme Verimi: %99,9
- Yağ Konsantrasyonu: $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Debi: 14.500 l/dk'ya kadar

Uygulama Hattı

Bu şema, uygulama seviyesindeki bileşen kombinasyonunu seçmenize yardımcı olur.



Uygulama Hattı Ürünleri



Hat Tipi Hava Filtresi + AFF20~60-D Series

- Katı Partikül Filtreleme ve Su Damlacıkları Ayırıştırma
- Nominal Geçirgenlik: 1 µm
- Filtreleme Verimi: %99
- Debi: 3.700 l/dk'ya kadar



Mikro Yağ Filtresi + AM20~60-D Series

- Hassas Partikül Filtreleme ve Yağ Sisi Ayırıştırma
- Nominal Geçirgenlik: 0,1 µm
- Filtreleme Verimi: %99
- Yağ Konsantrasyonu: ≤ 1 mg/m³
- Debi: 3.700 l/dk'ya kadar



Mikro Yağ Sisi Ayırıcı + AMD20~60-D Series

- Aşırı İnce Partikül Filtreleme ve Yağ Sisi Ayırıştırma
- 0.01 µm nominal rating: 0.01 µm nominal anma değeri (filtreleme hassasiyeti)
- %99,9 filtreleme verimliliği
- Yağ konsantrasyonu ≤0,1 mg/m³
- 3700 l/dk'ya kadar debi / akış hızı



Hava Filtresi + AF-D Series

- İşlev: Katı Partikül Filtreleme
- Nominal Geçirgenlik: 5 µm
- Debi: 14.550 l/dk'ya kadar



Mikro Yağ Filtresi + AFM-D Series

- Hassas Partikül Filtreleme ve Yağ Sisi Ayırıştırma
- Nominal Geçirgenlik: 0,3 µm
- Filtreleme Verimi: %99,9
- Yağ Konsantrasyonu: ≤ 1 mg/m³
- Debi: 1.100 l/dk'ya kadar



Mikro Yağ Sisi Ayırıcı + AFD-D Series

- Aşırı İnce Partikül Filtreleme ve Yağ Sisi Ayırıştırma
- 0.01 µm nominal anma değeri (filtreleme hassasiyeti)
- %99,9 filtreleme verimliliği
- Yağ konsantrasyonu ≤0,1 mg/m³
- 600 l/dk'ya kadar debi / akış hızı



Ön Filtreli Mikro Yağ Ayırıcı AMH-D Series

- Aşırı İnce Parçacık Filtreleme ve Yağ Sisi ayırıştırma
- 0.01 µm nominal anma değeri (filtreleme hassasiyeti)
- %99,99 filtreleme verimliliği
- Yağ konsantrasyonu ≤0,1 mg/m³
- 1500 l/dk'ya kadar debi / akış hızı



Membranlı Hava Kurutucu + IDG-D Series

- Nem Alma
- Basınçlı Hava Çiy Noktası:
- -20 °C (Sınıf 3) veya -40 °C (class 2).
- 500 l/dk'ya kadar



Aktif Karbon Hava Filtresi + AMK20~60-D Series

- Yağ Buharı ve Koku Giderme
- Yağ konsantrasyonu ≤0,003 mg/m³
- 3700 l/dk'ya kadar debi / akış hızı



SMC Corporation

1-5-5, Kyobashi,
Chuo-ku, Tokyo
104-0031, Japan
Telephone: 03-6628-3000
<https://www.smcworld.com>

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office.at@smc.com	Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr	Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	office.ro@smc.com
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be	Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office.hu@smc.com	Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	sales.bg@smc.com	Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	technical.ie@smc.com	Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	sales.sk@smc.com
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	sales.hr@smc.com	Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox.it@smc.com	Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office.si@smc.com
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office.at@smc.com	Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info.lv@smc.com	Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post.es@smc.com
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc.dk@smc.com	Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info.lt@smc.com	Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	order.se@smc.com
Estonia	+372 651 0370	www.smcee.ee	info.ee@smc.com	Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl	Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	helpcenter.ch@smc.com
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smc.fi@smc.com	Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post.no@smc.com	Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	satis.tr@smc.com
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient.fr@smc.com	Poland	+48 22 344 4000	www.smc.pl	office.pl@smc.com	UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales.gb@smc.com
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info.de@smc.com	Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoiocliente.pt@smc.com	South Africa	+27 10 900 1233	www.smcza.co.za	Sales.za@smc.com

www.smc.eu

Release EQ
ISO-PURITY-A-UK

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE AND ANY OBLIGATION ON THE PART OF THE MANUFACTURER