SMC

Expertise – Passion – Automation

Basınçlı havadaki nemi yok etme konusunda güvenebileceğiniz ürün

Soğutucu akışkanlı hava kurutucusu
IDFA Serisi

Genel Bakış

Soğutucu akışkanlı hava kurutucusu
IDFA Serisi

- **Güvenin** – Paslanmaz çelikten üretilen ısı dönüştürücüsü sayesinde yüksek korozyon dayanımlı
- **Enerji verimliliğini artırın** – Basınç düşümlerini engellemek için yenilenen tasarım
- **Yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanın** – Ortam sıcaklığı için maksimum 45°C, giriş havası için 65°C.

Ana özellikler

Paralel olarak konumlanan giriş/çıkış portları

Paslanmaz çelikten üretilmiş ısı eşanjörü
Kompresör yükünde azalma.

Evaporatör Termometresi
Normal çalışma koşulları, yeşil bölge ile ifade edilir.

Toz filtresi
Alet gerektirmeden sökülüp takılır, kondenserin tıkanması engellenir.

Tüm elektrikli bileşenler ön kısımda yer alır

2 katmanlı şeffaf hazne koruyuculu otomatik su tahliye valfi
Daha uzun kullanım ömrü ve kolay bakım.

Boyutlar ve diğer ayrıntılar için www.smcturkey.com.tr adresindeki IDFA serisi genel kataloğuna bakın

Ürün Kodları

Ürün kodu	Boyut	Seçenek
IDFA60-23	60	Standart
IDFA70-23	70	
IDFA80-23	80	
IDFA90-23	90	
IDFA60-23-L	60	Ağır hizmet tipi otomatik tahliye özellikli
IDFA70-23-L	70	
IDFA80-23-L	80	
IDFA90-23-L	90	
IDFA60-23-T	60	Çalışan, arıza ve uzaktan çalışan sinyallere yönelik terminal bloklu
IDFA70-23-T	70	
IDFA80-23-T	80	
IDFA90-23-T	90	
IDFA60-23-V	60	Zamanlayıcı kontrollü solenoid valfli otomatik tahliye özellikli (Maks: 1,6 MPa)
IDFA70-23-V	70	
IDFA80-23-V	80	
IDFA90-23-V	90	

Uygulamalar

IDFA Serisi, kompresörün sağladığı basınçlı havadaki nemi yoğuşturarak ayırmak için kompresör odalarındaki ana hatta veya makina girişlerinde kullanılır. Nemi yoğuşturarak suyu tahliye etmesi sayesinde aşağıdaki gibi pnömatik ekipman arızaları engellenir:

- Damlayan gresin neden olduğu valf ve aktüatör arızaları
- Su damlacığı oluşumu
- Boru içi paslanmanın neden olduğu otomatik boşaltma bozulması.



IDFA diğer ekipmanların hava giriş hatlarına da yerleştirilebilir. Örneğin; lens cilalama, tekstil, 3D ölçüm, baskı veya soğutma proseslerinde.

İlgili ürünler

Ana hat filtresi
AFF Serisi

Sis ayırıcı filtre
AM Serisi

Mikro sis ayırıcı
AMD Serisi

Otomatik su tahliye valfi
AD402-A Serisi

Expertise – Passion – Automation

SMC Turkey Otomasyon A.Ş.
Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower No: 9 Kat: 11 34303
Küçükçekmece, İstanbul, TÜRKİYE
Tel : +90 212 489 0 440
Faks: +90 212 489 0 437
http://www.smcturkey.com.tr
satis@smcturkey.com.tr

Avusturya	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belçika	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaristan	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Hırvatistan	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Çekya	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Danimarka	+45 70252900	www.smcdk.com	smc@smcdk.com
Estonya	+372 6510370	www.smcpneumatics.ee	smc@smcpneumatics.ee
Finlandiya	+358 207513513	www.smc.fi	smcfi@smc.fi
Fransa	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	info@smc-france.fr
Almanya	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Yunanistan	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Macaristan	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
İrlanda	+353 (0)14039000	www.smcpneumatics.ie	sales@smcpneumatics.ie
İtalya	+39 0292711	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Letonya	+371 67817700	www.smclv.lv	info@smclv.lv
Litvanya	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Hollanda	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norveç	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Polonya	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portekiz	+351 226166570	www.smc.eu	postpt@smc.smces.es
Romanya	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Rusya	+7 8127185445	www.smc-pneumatik.ru	info@smc-pneumatik.ru
Slovakya	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenya	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
İspanya	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
İsveç	+46 (0)86031200	www.smc.nu	post@smc.nu
İsviçre	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Türkiye	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	satis@smcturkey.com.tr
İngiltere	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

FLYER-IDFA-A-TR-2020

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin ve üretici için herhangi bir yükümlülük oluşturmaksızın değiştirilebilir

Bizi takip edin: smc_turkey smcturkiye SMC Turkey SMC Türkiye SMC_Turkiye