

Tek bir sinyalle birden fazla valfi kontrol eder
SMARTVENT tipi Patlaç Valf
JSXF-P Serisi

Hızlı genel bakış

SMARTVENT tipi patlaç valf

JSXF-P Serisi




- Kurulum sürenizi kısaltın
- Bir ana ünite ile 31'e kadar patlaç valfi tek sinyal ile senkron kontrol imkanı
- Kablolamayı en aza indirin ve kontrolü basitleştirin
- Dahili kontrol paneli sayesinde harici bir kontrolöre ihtiyaç duymazsınız
- Darbe üfleme verimliliğini artırın-Yüksek darbe basıncı
- Enerji tasarrufu
- Hızlı tepki süresi sayesinde azaltılmış hava tüketimi.



Ana Özellikler

- Tek bir taban maksimuma kadar kontrol edebilir.
- 31 adet uzak valf Kurulum süresini azaltın.
- Yerleşik bir kontrol panosu bireysel valf ayarlarına olanak tanır
- Kablolamayı en aza indirin ve kontrolü basitleştirin
- Kontrol kutusu gerekmez.
- Yüksek tepe basıncı Artan darbe verimliliği.
- Düşük hava tüketimi ve hızlı tepki süresi Mevcut modellerle karşılaştırıldığında mevcut hava tüketiminde %35 ve mevcut KAPALI tepki süresinde %45 azalma.



Daldırma tipi
Kurulum kolaylığı.



SIKMA RAKORLU TİP
Sıkıştırma bağlantılı tipi
Kurulum kolaylığı ve hızlı
boru montajı.

- Uzun servis ömrü: 10 milyon döngü
- Yüksek mukavemetli elastomer kullanır.
1) SMC'nin özel test koşullarına dayanmaktadır (JSXF----06)
- Basıncılı Hava sıcaklığı: -40 ila 60 °C
- Yaysız diyafram
- Bakım kolaylığı.
- Çalışma basıncı farkı: 0,1 ila 0,9 MPa

Seçilen parça numaraları

Parça numarası1)	Borular	GİRİŞ / ÇIKIŞ bağlantı noktası boyutu	Diş Tipi	Orifis çapı [mm]	Maks. İşletme basıncı farkı [MPa]	Tank boyutu [inç]
JSXFE-06F-5-B-	Sıkıştırma rakorlu tip	3/4	G	Ø 32	0,9	—
JSXFE-10F-5-B-		1		Ø 40		
JSXFE-14F-5-B-		1 1/2		Ø 50		
JSXFF-06F-5-B-	Dişli Bağlantı Tip	3/4		Ø 32		
JSXFF-10F-5-B-		1		Ø 40		
JSXFF-14F-5-B-		1 1/2		Ø 50		
JSXFH4-06F-5-B-	Daldırma Tipi	3/4		Ø 32		4
JSXFH5-06F-5-B-				Ø 40		5
JSXFH5-10F-5-B-		1		Ø 40		6
JSXFH6-10F --B-		1 1/2		Ø 45		8
JSXFH6-14F -5-B-				Ø 55		10
JSXFH8-14F-5-B-				2		
JSXFH8-20F -5-B-						
JSXFH10-20F -5-B-						

- : Elektrik girişi: DS: DIN terminali; WN: M12 konektörü. :


Uzunluk: 3: kısa; 4: uzun.

: Susturucu: S: ile; -: olmadan

Uygulamalar

Bu ürün, yabancı maddelerin uzaklaştırılması için hava darbesinin gerekli olduğu tüm uygulamalar için uygundur. Genellikle filtrelerden (torba filtreler, kartuş filtreler, zarf filtreler, seramik filtreler, sinterlenmiş metal fiber filtreler) parçacıkları çıkarmak veya yapışan maddeleri çıkarmak için kullanılır.


Darbe valfini kullanarak filtrelerinizi temizleyin



Karıştırma



Kesme



Presleme
(Kalıpla Kesme / Delme)



İlgili
ürünler



Düşük fark basınç
sensörü
PSE550 Serisi



Hava tankı
VBAT Serisi



Susturucu
AN Serisi



Expertise - Passion - Automation

SMC Turkey Otomasyon A.Ş.
Teskoop Sanayi Bölgesi, Deliklikaya Mahallesi Fersah Caddesi
No: 130-132/1, 34555 Arnavutköy- İstanbul -Türkiye
Tel: +90 212 489 0 440 Fax: +90 212 489 0 437
www.smcturkey.com.tr
satis@smcturkey.com.tr

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 651 0370	www.smcee.ee	info@smcee.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smcfi@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient@smc-france.fr
Germany	+49 (0)6103402	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Hungary	+36 2351300	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
Italy	+39 0399069	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Latvia	+371 6781770	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientept@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	satis@smcturkey.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

South Africa +27 10 900 1233 www.smcza.co.za zasales@smcza.co.za