



Manual de instalación y mantenimiento

Actuador eléctrico / Tipo sin vástago

Serie LEF

Referencia de modelo aplicable:

LEFS*A.*

LEFS*B.*

LEFB*T.*



1 Normas de seguridad

Este manual contiene información esencial para la protección de usuarios y otros contra posibles lesiones y daños al equipo.

- Lea este manual antes de utilizar el producto para asegurarse un correcto manejo del mismo y lea también los manuales de los aparatos correspondientes antes de utilizarlos.
- Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- Estas normas indican el nivel de riesgo potencial a través de las etiquetas "Precaución", "Advertencia" o "Peligro", seguidas de información de seguridad importante que debe leerse detenidamente.
- Para garantizar la seguridad del personal y del equipo, deberán observarse las normas de seguridad de este manual y del catálogo de producto, junto con otras prácticas de seguridad relevantes.

Precaución	Indica un peligro con bajo nivel de riesgo. Si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
Advertencia	Indica un peligro con nivel medio de riesgo. Si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.
Peligro	Indica un peligro con alto nivel de riesgo. Si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.

- Compatibilidad electromagnética: Este producto es un equipo de clase A destinado al uso en un entorno industrial. Puede resultar difícil garantizar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a las perturbaciones radiadas y conducidas.

Advertencia

- No desmonte, modifique (incluido el cambio de una placa de circuito impresa) ni repare el producto.** Pueden producirse fallos en el producto o lesiones personales.
- No utilice el producto fuera del rango especificado.** Pueden producirse incendios, errores de funcionamiento o daños al equipo. No utilice el producto hasta haber confirmado la especificación.
- No utilice el producto en presencia de gas inflamable, explosivo o corrosivo.** Pueden producirse incendios, explosiones o corrosión. Este producto no es resistente a explosiones.
- Al utilizar el producto como parte de un sistema de bloqueo:** Disponga un sistema de bloqueo adicional como, por ejemplo, un sistema mecánico. Compruebe periódicamente el producto para asegurar un uso adecuado.
- Antes de llevar a cabo el mantenimiento, asegúrese de lo siguiente:** Desconecte la alimentación.

Precaución

- Realice siempre una verificación del sistema tras el mantenimiento.** No utilice el producto si se produce algún error. No existe garantía absoluta de seguridad si se produce un fallo de funcionamiento no intencionado.
- Establezca una conexión de tierra para garantizar un funcionamiento correcto y para mejorar la seguridad y la resistencia al ruido del producto.** Este producto debe conectarse a tierra individualmente con un cable corto.
- Siga estas instrucciones a la hora de manipular el aparato.** De lo contrario, es posible causar daños en el producto.
- Deje espacio suficiente alrededor del aparato para poder llevar a cabo los trabajos de mantenimiento.**
- No retire las etiquetas del producto.**
- Evite caídas, choques o golpes excesivos contra la unidad.**
- A menos que se establezca lo contrario, respete los pares de apriete especificados.**
- No doble ni aplique tensión a los cables, ni coloque objetos pesados sobre ellos para no aplicar una fuerza excesiva sobre los mismos.**

1 Normas de seguridad (continuación)

- Conecte correctamente todos los cables y no realice ninguna tarea de cableado mientras la corriente esté activada.**
- No coloque los cables de entrada/salida en la misma trayectoria que una línea de potencia o de alta tensión.**
- Compruebe el aislamiento de todos los cables.**
- Cuando incorpore la unidad a otro equipo o dispositivo, intente evitar ruidos excesivos mediante la instalación de un filtro de ruidos.**
- Tome las medidas de protección necesarias si el producto se va a utilizar en las siguientes condiciones:**
 - un lugar donde se genere ruido debido a electricidad estática.
 - un lugar con elevada fuerza de campo electromagnético.
 - un lugar donde exista radioactividad.
 - un lugar próximo a un cable de potencia.
- No use el producto en lugares donde se generen picos de tensión.**
- Utilice un sistema de absorción de picos de tensión adecuado cuando una carga generadora de picos de tensión como, por ejemplo, una electroválvula, sea excitada directamente.**
- Evite que partículas extrañas penetren en el producto.**
- No exponga el producto a vibraciones o impactos.**
- Utilice el producto a la temperatura ambiente de funcionamiento indicada.**
- No exponga el producto a fuentes directas de calor.**
- Use un destornillador de precisión de cabeza plana para ajustar el conmutador DIP.**
- Cierre la cubierta sobre los conmutadores antes de aplicar la corriente.**
- No limpie el producto con productos químicos como benceno o diluyentes.**

2 Normas generales

2.1 Cableado

Advertencia

- Las operaciones de ajuste, instalación o de cambios en el cableado no deben llevarse a cabo antes de desconectar el suministro de energía al producto.**


Puede producirse descargas eléctricas, un funcionamiento defectuoso o daños al equipo.

- No desmonte los cables.**

- Use únicamente los cables especificados.**
- No conecte ni desconecte los cables y conectores con alimentación activada.**

Precaución

- Cablee el conector de forma correcta y segura.** Compruebe la polaridad del conector y aplique sobre los terminales únicamente las tensiones especificadas en el Manual de funcionamiento.
- Tome las medidas adecuadas para evitar el ruido.** El ruido en una línea de señal puede provocar un funcionamiento defectuoso. Como medida de prevención, separe los cables de alta tensión de los de baja tensión, acorte la longitud del cableado, etc.
- No coloque los cables de entrada/salida en la misma trayectoria que una línea de potencia o de alta tensión.** El producto puede sufrir un funcionamiento defectuoso debido a las interferencias de ruido y a los picos de tensión desde los cables de potencia y alta tensión hacia la línea de señal. Realice el tendido de los cables del producto de forma independiente al tendido de los cables de potencia y alta tensión.
- Asegúrese de que los cables no quedan atrapados por el movimiento del actuador.**
- Los cables deben estar correctamente instalados.**
- Evite doblar los cables en ángulos cerrados allí donde coloque el producto.**
- Evite retorcer, doblar, girar o aplicar una fuerza externa sobre el cable.** Puede producirse riesgo de descargas eléctricas, rotura de cables, fallo de contacto y pérdida de control del producto.
- Fije el cable del motor que sobresale del producto antes de utilizarlo.** Los cables del motor y del bloque son cables de tipo robótico y pueden resultar dañados si se mueven.
- Los cables que conectan el actuador y el controlador son cables de tipo robótico. No deben colocarse en un tubo de movimiento flexible con un radio inferior al valor especificado (mín. 50 mm).**



2 Normas generales (continuación)

- Confirme el correcto aislamiento del producto.**

Un aislamiento insuficiente de los cables, conectores, terminales, etc. puede provocar interferencias con otros circuitos. También existe la posibilidad de que se aplique una tensión o corriente excesivas al producto, provocando daños.

2.2 Transporte

Precaución

- No sujete el producto ni lo gire por los cables.**

2.3 Montaje

Advertencia

- Mantenga el par de apriete de los tornillos.**

A menos que se especifique lo contrario, apriete los tornillos al par recomendado para el montaje del producto.

- No realice ninguna modificación del producto.**

Las modificaciones del producto pueden reducir la durabilidad del producto o producir daños en otros equipos.

- Si se utiliza una guía externa, conecte las piezas móviles del producto y la carga de forma que no se produzcan interferencias en ningún punto de la carrera.**

Evite rayar o hacer muescas en las piezas deslizantes de la mesa o de la cara de montaje, etc., al asirlas o sujetarlas con otros objetos. Las tolerancias de los componentes son muy exactas, por lo que cualquier pequeña deformación puede causar funcionamientos erróneos o adherencia.

- Antes de utilizar el producto, verifique el correcto funcionamiento del equipo.**

Después de realizar el montaje o reparación, suministre alimentación al producto y lleve a cabo las inspecciones funcionales adecuadas para comprobar que esté correctamente montado.

- Cuando lo fije a la pieza de trabajo, evite impactos o momentos excesivos.**

Si se aplica una fuerza externa superior al momento admisible, se podría producir una falta de apriete de la unidad de la guía, un incremento en la resistencia de trabajo u otros problemas

- Espacio de mantenimiento**

Disponga de suficiente espacio libre para inspecciones y tareas de mantenimiento.

2.4 Manejo

Advertencia

- No toque el motor mientras está en funcionamiento.** La temperatura de la superficie del motor puede alcanzar aprox. 90°C a 100°C debido a las condiciones de trabajo. Dicho aumento de la temperatura también puede deberse únicamente a la activación. Para evitar quemaduras, no toque el motor cuando esté funcionando.
- Si se produce un calentamiento anormal, humo o fuego en el producto, corte inmediatamente el suministro eléctrico.**
- Si se producen vibraciones o ruidos anormales, detenga inmediatamente el funcionamiento.** Si se producen ruidos o vibraciones anormales, es posible que el producto se haya instalado de un modo incorrecto. Si no se detiene el funcionamiento para realizar una inspección, el producto podría resultar seriamente dañado.
- No toque nunca la pieza giratoria del motor ni la pieza móvil del actuador durante el funcionamiento.** Existe un serio riesgo de lesiones.
- Al instalar, ajustar, inspeccionar o realizar el mantenimiento del producto, del controlador y del equipo relacionado, asegúrese de cortar el suministro eléctrico de los mismos. A continuación, bloquéelo de modo que sólo el personal pueda volver a encender la corriente o aplique medidas como, por ejemplo, un cierre de seguridad.**
- En caso de que el actuador incorpore un servomotor (24 VCC), el “paso de detección de la fase del motor” se realiza introduciendo la señal de activación del servomotor inmediatamente después de activar la alimentación del controlador.** El “paso de detección de la fase del motor” coloca la mesa/vástago a la máxima distancia del husillo. (El motor girará en sentido inverso si la mesa choca contra un obstáculo como el amortiguador de parada final.) A la hora de instalar y utilizar este actuador, tenga en cuenta el “paso de detección de la fase del motor”.

2 Normas generales (continuación)

Precaución

- Mantenga el controlador y el producto combinados tal como se entregaron.**

El producto se entrega con los parámetros fijados en fábrica. Si se combina con unos parámetros de producto diferentes, puede no funcionar adecuadamente.

- Antes de utilizar el producto, compruebe los siguientes puntos:**
 - Daño en la línea de accionamiento eléctrico y en las líneas de señal.
 - Falta de apriete del conector en cada línea de alimentación y línea de señal.
 - Falta de apriete del montaje del actuador/cilindro y controlador/accionamiento.
 - Funcionamiento anómalo.
 - Función de parada.
- Cuando el trabajo lo realicen varias personas, decida los procedimientos, señales, medidas y resolución de condiciones anormales antes de iniciar el trabajo.**
- Asimismo, designe a una persona para que supervise el trabajo que no sea una de las personas que van a realizarlo.**
- Deberá realizarse una prueba de funcionamiento a baja velocidad, iniciando la prueba a una velocidad predefinida después de confirmar que no existe ningún problema.**
- La velocidad real del producto variará en función de la carga de trabajo.** Antes de seleccionar un producto, revise las instrucciones del catálogo relativas a la selección y a las especificaciones.
- Durante el retorno al origen, no aplique ninguna carga, impacto o resistencia además de la carga transferida.** En caso de retorno al origen mediante fuerza de empuje, la aplicación de una fuerza adicional provocará el desplazamiento de la posición de origen, ya que ésta se basa en el par motor detectado.
- No retire la placa de identificación.**

2.5 Actuador con bloqueo

Advertencia

- No use el bloqueo como bloqueo de seguridad ni como un control que requiere una fuerza de bloqueo.**

El bloqueo usado en el producto ha sido diseñado para evitar la caída de las piezas de trabajo.

- En caso de montaje vertical, use el producto con bloqueo.**

Si el producto no incluye un bloqueo, se moverá y dejará caer la pieza de trabajo cuando se retire el suministro eléctrico.

- "Medidas contra caídas" significa las medidas a tomar para evitar la caída por gravedad de una pieza de trabajo cuando se detiene el funcionamiento del producto y se desactiva la alimentación.**

- No aplique una carga de impacto ni fuertes vibraciones mientras el bloqueo esté activado.**

En caso contrario, el bloqueo perderá su fuerza de sujeción pudiendo causar daños en la parte deslizante del mismo o reduciendo su vida útil. Esto mismo sucederá si el bloqueo resbala debido a la aplicación de una fuerza superior a la fuerza de sujeción, ya que esto acelerará el desgaste del bloqueo.

- No aplique ningún líquido, aceite o grasa sobre el bloqueo ni alrededor del mismo.**

Si se aplica líquido, aceite o grasa sobre la parte deslizante del bloqueo, su fuerza de sujeción disminuirá significativamente.

- Antes de llevar a cabo el montaje, ajuste e inspección del producto, tome las "medidas contra caídas" adecuadas y compruebe que la seguridad está garantizada.**

Si el bloqueo se libera mientras el producto está montado verticalmente, la pieza de trabajo podría caerse por gravedad.

- 2.6 Consulte las referencias de detectores magnéticos en “Best Pneumatics” si va a utilizar un detector magnético.**

2.7 Desembalaje

Precaución

- Compruebe que el producto recibido es el que ha sido pedido.** Si se instala un producto diferente al de la hoja de pedido, podrían producirse lesiones o daños.

3 Especificaciones

Serie LEFS - Accionamiento por husillo a bolas

Modelo	LEFS 16	LEFS 25	LEFS 32				
Carrera (mm)	Consulte a continuación la tabla "Peso" para las carreras aplicables.						
Carga de trabajo (kg) ^{Nota2)}	Horizontal	9	10	20	20	40	45
	Vertical	2	4	7,5	15	10	20
Velocidad (mm/s) ^{Nota2)}	10-500	5-250	12-500	6-250	16-500	8-250	
Repetitividad de posicionamiento (mm)	± 0,02						
Paso del husillo (mm)	10	5	12	6	16	8	
Resistencia a impactos/resistencia a vibraciones (m/s ²) ^{Nota3)}	50 / 20						
Método de accionamiento	Husillo a bolas						
Tipo de guiado	Guía lineal						
Rango de temperatura de trabajo (°C)	5 a 40 (sin condensación ni congelación)						
Rango de humedad de trabajo (%)	35 a 85 (sin condensación ni congelación)						
Tamaño del motor	□28	□42	□56,4				
Tipo de motor	Motor de paso (Servo 24 VCC)						
Encoder	Fase A/B incremental (800 pulsos/giro)						
Tensión nominal (VCC)	24 ± 10%						
Consumo de potencia (W) ^{Nota4)}	22	38	50				
Consumo de energía en reposo (W) ^{Nota5)}	18	16	44				
Consumo máximo de energía (W) ^{Nota6)}	51	57	123				
Peso del controlador (kg)	0,15 (modelo de montaje con tornillo), 0,17 (modelo de montaje en rail DIN)						
Tipo ^{Nota7)}	Modelo de funcionamiento sin excitación						
Fuerza de sujeción (N)	20	39	78	157	108	216	
Consumo de potencia (W) ^{Nota8)}	3,6	5	5				
Tensión nominal (VCC)	24 ± 10%						

Peso

Modelo	LEFS16				LEFS25					
Carrera (mm) ^{Nota 1)}	100	200	300	(400)	100	200	300	(400)	500	(600)
Peso (kg)	0.90	1.05	1.20	1.35	1.84	2.12	2.40	2.68	2.96	3.24
Peso adicional para bloqueo (kg)	0.12				0.19					

Modelo	LEFS32							
Carrera (mm) ^{Nota 1)}	100	200	300	(400)	500	(600)	(700)	(800)
Peso (kg)	3.35	3.75	4.15	4.55	4.95	5.35	5.75	6.15
Peso adicional para bloqueo (kg)	0.35							

Nota 1) Las carreras mostradas entre () se fabrican bajo demanda.

Nota 2) La velocidad depende de la carga de trabajo. Compruebe las "Gráficas de velocidad-carga de trabajo" para el modelo seleccionado en el catálogo o en el manual de funcionamiento.

Nota 3) Resistencia a impactos:

Supera la prueba de impacto en direcciones paralela y perpendicular al eje con respecto al tornillo guía.
(La prueba fue llevada a cabo con el actuador en el estado inicial)

Resistencia a vibraciones:

El actuador supera la prueba de barrido de frecuencias entre 45 y 2000 Hz en direcciones paralela y perpendicular al eje con respecto al tornillo guía.
(La prueba fue llevada a cabo con el actuador en el estado inicial)

Nota 4) El consumo de energía (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está funcionando.

Nota 5) El consumo de energía en reposo durante el funcionamiento (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está detenido en la posición de ajuste durante el funcionamiento.

Nota 6) El consumo máximo de energía momentánea (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está funcionando.
Dicho valor puede utilizarse para la selección del suministro eléctrico.

Nota 7) Sólo es aplicable a los actuadores suministrados con un dispositivo de bloqueo.

Nota 8) Para un actuador con bloqueo, añada el consumo de energía para el bloqueo.

Serie LEFB - Accionamiento por correa

Modelo	LEFB 16	LEFB 25	LEFB 32	
Carrera (mm)	Consulte a continuación la tabla "Peso" para las carreras aplicables.			
Carga de trabajo (kg) ^{Nota2)}	Horizontal	1	5	14
	Vertical	48-1100	48-1400	48-1500
Velocidad (mm/s) ^{Nota2)}	± 0,1			
Repetitividad de posicionamiento (mm)	± 0,1			
Paso equivalente (mm)	48	48	48	
Resistencia a impactos/resistencia a vibraciones (m/s ²) ^{Nota3)}	50 / 20			
Método de accionamiento	Correa			
Tipo de guiado	Guía lineal			
Rango de temperatura de trabajo (°C)	5 a 40 (sin condensación ni congelación)			
Rango de humedad de trabajo (%)	35 a 85 (sin condensación ni congelación)			
Tamaño del motor	□28	□42	□56,4	
Tipo de motor	Motor de paso (Servo 24 VCC)			
Encoder	Fase A/B incremental (800 pulsos/giro)			
Tensión nominal (VCC)	24 ± 10%			
Consumo de potencia (W) ^{Nota4)}	24	32	52	
Consumo de energía en reposo (W) ^{Nota5)}	18	16	44	
Consumo máximo de energía (W) ^{Nota6)}	51	60	127	
Peso del controlador (kg)	0,15 (modelo de montaje con tornillo), 0,17 (modelo de montaje en rail DIN)			
Tipo ^{Nota7)}	Modelo de funcionamiento sin excitación			
Fuerza de sujeción (N)	4	19	36	
Consumo de potencia (W) ^{Nota8)}	3,6	5	5	
Tensión nominal (VCC)	24 ± 10%			

3 Especificaciones (continuación)

Peso

Modelo	LEFB16						
Carrera (mm) ^{Nota 1)}	(300)	500	(600)	(700)	800	(900)	1000
Peso (kg)	1.19	1.45	1.58	1.71	1.84	1.97	2.10
Peso adicional para bloqueo (kg)	0.12						

Modelo	LEFB25										
Carrera (mm) ^{Nota 1)}	(300)	500	(600)	(700)	800	(900)	1000	(1200)	(1500)	(1800)	(2000)
Peso (kg)	2.39	2.85	3.08	3.31	3.54	3.77	4.00	4.46	5.15	5.84	6.30
Peso adicional para bloqueo (kg)	0.19										

Modelo	LEFB32										
Carrera (mm) ^{Nota 1)}	(300)	500	(600)	(700)	800	(900)	1000	(1200)	(1500)	(1800)	(2000)
Peso (kg)	4.12	4.8	5.14	5.48	5.82	6.16	6.5	7.18	8.2	9.22	9.9
Peso adicional para bloqueo (kg)	0.35										

Nota 1) Las carreras mostradas entre () se fabrican bajo demanda.

Nota 2) La velocidad depende de la carga de trabajo.

Compruebe la "Gráfica de velocidad-carga de trabajo" para el modelo seleccionado en el catálogo o en el manual de funcionamiento.

Nota 3) Resistencia a impactos:

El actuador supera la prueba de barrido de frecuencias entre 45 y 2000 Hz en direcciones paralela y perpendicular al eje con respecto al tornillo guía. (La prueba fue llevada a cabo con el actuador en el estado inicial)

Resistencia a vibraciones:

Supera la prueba de barrido de frecuencias entre 45 y 2000 Hz en direcciones paralela y perpendicular al eje con respecto a la correa de accionamiento. (La prueba fue llevada a cabo con el actuador en el estado inicial)

Nota 4) El consumo de energía (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está funcionando.

Nota 5) El consumo de energía en reposo durante el funcionamiento (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está detenido en la posición de ajuste durante el funcionamiento.

Nota 6) El consumo máximo de energía momentánea (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está funcionando.

Dicho valor puede utilizarse para la selección del suministro eléctrico.

Nota 7) Sólo es aplicable a los actuadores suministrados con un dispositivo de bloqueo.

Nota 8) Para un actuador con bloqueo, añada el consumo de energía para el bloqueo.

4 Instalación

4.1 Diseño y selección

Advertencia

- Evite aplicar una carga que supere las especificaciones del actuador.

El producto debe seleccionarse en función de la carga máxima de trabajo y del momento admisible.

Si el producto se usa fuera del rango operativo, la carga excéntrica aplicada a la guía resultará excesiva y provocará efectos adversos como la creación de holgura en la guía, una menor precisión y una reducida vida útil.

- No supere el límite de velocidad especificado para el actuador.

Selección un actuador adecuado mediante la relación entre la carga de trabajo admisible y la velocidad.

Si el actuador se utiliza fuera del rango admisible puede generarse ruido o reducción de la precisión. Además, podría reducirse la vida útil.

- No utilice el producto en aplicaciones en las que se aplique una fuerza externa o fuerza de impacto excesivas.

Podría producirse un fallo prematuro del producto.

Precaución

- No utilice el producto fijando la mesa y desplazando el cuerpo del actuador.

Si lo hace, se aplicará una carga excesiva sobre la mesa, y esto podría dañar el actuador y reducir la precisión y la vida útil.

- El actuador de accionamiento por correa no se puede utilizar para aplicaciones montadas verticalmente.

- En el caso del actuador accionado por correa, las condiciones de trabajo pueden producir vibración durante el funcionamiento a velocidades que se encuentren dentro del rango especificado para el actuador. Cambie el ajuste de velocidad a un valor que no produzca vibraciones.

4 Instalación (continuación)

4.2 Montaje


Precaución

- Mantenga una planeidad en la superficie de montaje de 0.1 mm o menos. Una planeidad insuficiente de la pieza de trabajo o de la superficie sobre la que se monta el cuerpo del actuador puede producir juego en la guía y una mayor resistencia al deslizamiento.

- Cuando monte la pieza de trabajo u otro dispositivo en el actuador, apriete los tornillos de fijación a un par adecuado dentro del rango de par especificado.

Aplicar un par de apriete superior al máximo puede causar un funcionamiento erróneo, mientras que un par de apriete inferior puede provocar el desplazamiento de la posición de montaje o, en condiciones extremas, que la pieza de trabajo se suelte.

Montaje de la pieza de trabajo



Modelo	Tamaño de perno	Par máx. de apriete (N·m)	ℓ (Profundidad máx. de rosca (mm))
LEF*16	M4 x 0.7	2.1	6
LEF*25	M5 x 0.8	5.7	8
LEF*32	M6 x 1	7.4	9


Utilice tornillos con la longitud adecuada, pero asegúrese de que dicha longitud sea inferior a la profundidad máxima de rosca.

Si los tornillos son más largos de lo debido, pueden tocar el cuerpo y causar un fallo de funcionamiento.

- Cuando monte el actuador, utilice tornillos con la longitud adecuada, apriételos al par de apriete adecuado y use todos los orificios de montaje para mantener el rendimiento establecido en el catálogo.

Aplicar un par de apriete superior al recomendado puede causar un funcionamiento erróneo, mientras que un par de apriete inferior puede provocar el desplazamiento de la posición de montaje o, en condiciones extremas, el actuador podría soltarse de su posición de montaje.

Montaje del actuador




Modelo	Tamaño de perno	φA (mm)	ℓ (mm)
LEF*16	M3	3.4	20
LEF*25	M4	4.3	24
LEF*32	M5	5.5	30

- Cuando monte el actuador, deje un espacio de al menos 40 mm para permitir la flexión del cable del actuador.

5 Designación y funciones de las piezas

Serie LEFS - Accionamiento por husillo a bolas




(Consulte la lista de piezas LEFS en la siguiente columna)

5 Designación y funciones de las piezas (continuación)

Lista de piezas para LEFS

Nº	Pieza	Material	Observaciones
1	Cuerpo	Aleación de aluminio	Anodizado
2	Guía	-	
3	Conjunto del husillo a bolas	-	
4	Eje conector	Acero inoxidable	
5	Mesa	Aleación de aluminio	Anodizado
6	Placa ciega	Aleación de aluminio	Anodizado
7	Soporte de banda de sellado	Resina sintética	
8	Carcasa A	Aluminio fundido	Cromado
9	Carcasa B	Aleación de aluminio	Anodizado
10	Soporte de cojinete	Aleación de aluminio	
11	Montaje del motor	Aleación de aluminio	Anodizado
12	Acoplamiento	-	
13	Cubierta del motor	Aleación de aluminio	Anodizado
14	Culata anterior	Aleación de aluminio	Anodizado
15	Motor	-	
16	Casquillo elástico	NBR	
17	Soporte de banda	Acero inoxidable	
18	Banda antipolvo	Acero inoxidable	
19	Cojinete	-	
20	Cojinete	-	

Serie LEFB - Accionamiento por correa



Lista de piezas para LEFB

Nº	Pieza	Material	Observaciones
1	Cuerpo	Aleación de aluminio	Anodizado
2	Guía	-	
3	Correa	-	
4	Soporte de correa A	Acero al carbono	Cromado
5	Soporte de correa B	Aleación de aluminio	Anodizado
6	Mesa	Aleación de aluminio	Anodizado
7	Placa ciega	Aleación de aluminio	Anodizado
8	Soporte de banda de sellado	Resina sintética	
9	Carcasa A	Aluminio fundido	Cromado
10	Soporte de polea	Aleación de aluminio	
11	Eje de polea	Acero inoxidable	
12	Polea anterior	Aleación de aluminio	Anodizado
13	Polea del motor	Aleación de aluminio	Anodizado
14	Montaje del motor	Aleación de aluminio	Anodizado
15	Cubierta del motor	Aleación de aluminio	Anodizado
16	Culata anterior	Aleación de aluminio	Anodizado
17	Soporte de banda	Acero inoxidable	
18	Motor	-	
19	Casquillo elástico	NBR	
20	Tope	Aleación de aluminio	
21	Banda antipolvo	Acero inoxidable	
22	Cojinete	-	
23	Cojinete	-	
24	Perno de ajuste de tensión	Acero al cromo molibdeno	Niquelado
25	Perno de fijación de la polea	Acero al cromo molibdeno	Niquelado

6 Cableado

- Actuador eléctrico / Tipo deslizante



⚠ Advertencia

Use únicamente los cables especificados; en caso contrario, puede existir riesgo de incendio y daños.

7 Mantenimiento

⚠ Advertencia

- No desmonte ni repare el producto.** Pueden producirse incendios o descargas eléctricas.
- Antes de modificar o verificar el cableado, compruebe la tensión 5 minutos después de desconectar la alimentación.** Pueden producirse descargas eléctricas.

⚠ Precaución

- Realice el mantenimiento conforme al procedimiento indicado en el manual de funcionamiento.** Un manejo incorrecto puede causar lesiones, daños o fallos de funcionamiento de la maquinaria y el equipamiento.
- Retirada del producto** Al revisar la maquinaria, compruebe primero las medidas para prevenir caídas de objetos desplazados y descontrol del equipo, etc. A continuación, corte el suministro eléctrico del sistema. Al reiniciar la máquina, compruebe que el funcionamiento es normal con el actuador en posición de seguridad.
- El producto se ha lubricado en fábrica y se puede utilizar sin añadir ningún lubricante.** En caso de que se aplique lubricante, utilice una grasa especial. Lea el manual de mantenimiento de cada actuador.
- Frecuencia de mantenimiento** Realice el mantenimiento de acuerdo con la siguiente tabla. Contacte con SMC si se produce alguna anomalía.

Frecuencia	Comprobación de aspecto	Comprobación interna	Comprobación de la correa
Inspección previa al funcionamiento diario	○	△	△
Inspección cada 6 meses / 1000 km / 5 millones de ciclos *	○	○	○

* Aquello que ocurra primero

7 Mantenimiento (continuación)

- Elementos a comprobar visualmente** Tornillos de fijación flojos, suciedad excesiva. Imperfecciones/fallos y conexiones de cables. Vibración, ruido.
- Elementos para la comprobación interna** Estado del lubricante en las piezas móviles. Aflojamiento o juego mecánico en piezas fijas y tornillos de fijación.
- Elementos para la comprobación de la correa** Revise regularmente la correa tal como se muestra en "Frecuencia de mantenimiento". Detenga inmediatamente el funcionamiento y contacte con SMC cuando la correa presente el aspecto de cualquiera de las siguientes fotografías.

• El material de la correa está desgastado

La fibra se vuelve rugosa. Se pierde la goma y la fibra se vuelve blanquecina. Las líneas de la fibra se vuelven confusas.



Los dientes aparecen desgastados

• El lateral de la correa está pelado o desgastado

El borde de la correa aparece redondeado y la parte desgastada está pegajosa.




• La correa está parcialmente cortada

La correa está parcialmente cortada. Las partículas extrañas atrapadas entre los dientes de la parte que no está cortada generan imperfecciones.

• Línea vertical sobre los dientes de la correa

Imperfección provocada cuando la correa se desliza sobre el reborde.

- La goma de la parte posterior de la correa está reblandecida o pegajosa.**
- Grietas sobre la parte posterior de la correa.**




• Colocación y retirada de la banda antipolvo

Para realizar la comprobación interna del actuador tal como se recomienda en el programa de frecuencia de mantenimiento, el método para retirar y colocar la banda antipolvo es el siguiente:


Desmontaje

- Afloje los pernos de fijación del extremo anterior del soporte de banda. (La imagen muestra el modelo LEFB, pero las instrucciones para el LEFS son las mismas.)**

Tenga cuidado de no cortarse la mano con los extremos de la banda antipolvo. Nota: La banda antipolvo sólo se puede retirar aflojando los pernos del soporte de la banda.




- Retire el soporte de la banda de sellado y la placa tal como se muestra.**



7 Mantenimiento (continuación)

- Afloje los pernos de fijación del lado del motor del soporte de banda y, a continuación, retire la banda antipolvo.**



Recolocación:

La recolocación se realiza siguiendo el procedimiento inverso al descrito en los apartados 1, 2 y 3 de "Desmontaje".

Tornillo (A)		
Modelo	Tipo de perno	Tamaño de perno
LEFB16	Tornillo de unión de cabeza redonda	M2.5 x 5
LEFB25	Tornillo de unión de cabeza redonda	M3 x 6
LEFB32	Tornillo de unión de cabeza redonda	M3 x 6


Tornillo (B)		
Modelo	Tipo de perno	Tamaño de perno
LEFB16	Tornillo Phillips de cabeza esférica	M2.5 x 5
LEFB25	Tornillo Phillips de cabeza esférica	M3 x 6
LEFB32	Tornillo Phillips de cabeza esférica	M3 x 6

8 Directiva CE

La serie LE de actuadores, controladores de motor y teaching box será conforme con la Directiva europea CEM si se instala siguiendo estas instrucciones.

Estos componentes están diseñados para incorporarse a equipos y conjuntos para formar parte de un sistema más grande. La conformidad CE se consiguió conectando los 3 componentes anteriores tal como se muestra en el siguiente diagrama.

Tenga en cuenta que la CEM cambia en función de la configuración del panel de control del cliente y de la relación con otros equipos eléctricos y cableados. Por tanto, no será posible certificar la conformidad con la directiva CEM de los componentes de SMC que hayan sido incorporados en el equipo del cliente bajo condiciones reales de funcionamiento. Como resultado, es necesario que el cliente verifique la conformidad con la directiva CEM de las máquinas y del equipo como un todo.



Lista de componentes de maquinaria

Nº	Designación	Referencia/Material
1	Controlador del motor	Serie LECP6
2	Actuador	Serie LE
3	Teaching box	Serie LEC-T1
4	Cable E/S (con apantallamiento)	LEC-CN5-[]
5	Cable de alimentación (con apantallamiento)	5 hilos con apantallamiento (5 m)
6	Cable del actuador	LEC-CP-[]
7	Clip en P (para conectar a tierra el apantallamiento)	Metal
8	Controlador programable	-
9	Fuente de alimentación para conmutación	-


Consulte el Manual de instalación y mantenimiento (IMM) del controlador LEC que se esté utilizando para obtener información sobre el procedimiento de instalación del mismo.

8 Directiva CE (continuación)

Conexión a tierra del actuador


El actuador debe conectarse a tierra tal como se muestra a continuación para protegerlo del ruido eléctrico. El perno y el cable con terminal de engarce deben prepararse por separado.

Posición del punto de conexión a tierra



⚠ Precaución

El producto debe conectarse a una toma de tierra. El área de sección transversal de este cable debe ser, como mínimo, de 2 mm². El punto de conexión a tierra debe estar lo más cerca posible del actuador para reducir al máximo la longitud del cable.



• Conexión a tierra del controlador

Consulte el Manual de instalación y mantenimiento (IMM) del controlador LEC que se esté utilizando para obtener información sobre la conexión a tierra del controlador.

9 Contactos

AUSTRIA	(43) 2262 62280	PAÍSES BAJOS	(31) 20 531 8888
BÉLGICA	(32) 3 355 1464	NORUEGA	(47) 67 12 90 20
REP. CHECA	(420) 541 424 611	POLONIA	(48) 22 211 9600
DINAMARCA	(45) 7025 2900	PORTUGAL	(351) 21 471 1880
FINLANDIA	(358) 207 513513	ESLOVAQUIA	(421) 2 444 56725
FRANCIA	(33) 1 6476 1000	ESLOVENIA	(386) 73 885 412
ALEMANIA	(49) 6103 4020	ESPAÑA	(34) 945 184 100
GRECIA	(30) 210 271 7265	SUECIA	(46) 8 603 1200
HUNGRÍA	(36) 23 511 390	SUIZA	(41) 52 396 3131
IRLANDA	(353) 1 403 9000	REINO UNIDO	(44) 1908 563888
ITALIA	(39) 02 92711		

SMC Corporation

URL: <http://www.smcworld.com> (Global) <http://www.smceu.com> (Europa)

Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso por parte del fabricante.

© 2009 SMC Corporation Reservados todos los derechos.