



Manual de instalación y mantenimiento

Actuador eléctrico / Modelo con vástago

Serie LEY

Número de modelo aplicable:

(*)LEY*A-*, (*)LEY*B-*, (*)LEY*C-*,
 (*)LEY*RA-*, (*)LEY*RB-*, (*)LEY*RC-*,
 (*)LEY*LA-*, (*)LEY*LB-*, (*)LEY*LC-*,
 (*)LEY*DA-*, (*)LEY*DB-*, (*)LEY*DC-*



Nota: Para modelos especiales LEY*-X*, consulte el plano y documentación técnica correspondiente.

1 Normas de seguridad

Este manual contiene información esencial para la protección de usuarios y otros contra posibles lesiones y daños al equipo.

- Lea este manual antes de utilizar el producto para asegurarse un correcto manejo del mismo y lea también los manuales de los aparatos correspondientes antes de utilizarlos.
- Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- Estas instrucciones indican el nivel de riesgo potencial a través de las etiquetas "Precaución", "Advertencia" o "Peligro", seguidas de información de seguridad importante que debe leerse detenidamente.
- Para garantizar la seguridad del personal y del equipo, deberán observarse las instrucciones de seguridad de este manual y del catálogo de producto, junto con otras prácticas de seguridad relevantes.

	Precaución	Indica un peligro con bajo nivel de riesgo. Si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.
	Advertencia	Indica un peligro con nivel medio de riesgo. Si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.
	Peligro	Indica un peligro con alto nivel de riesgo. Si no se evita, causará lesiones graves o la muerte.

- Compatibilidad electromagnética: Este producto es un equipo de clase A destinado al uso en un entorno industrial. Puede resultar difícil garantizar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a las perturbaciones radiadas y conducidas.

Advertencia

- No desmonte, modifique (incluido el cambio de una placa de circuito impresa) ni repare el producto.** Pueden producirse fallos del producto o lesiones personales.
- No utilice el producto fuera del rango especificado.** Pueden producirse incendios, errores de funcionamiento o daños en el equipo. No utilice la unidad hasta haber confirmado las características técnicas.
- No utilice el producto en presencia de gas inflamable, explosivo o corrosivo.** Pueden producirse incendios, explosiones o corrosión. Este producto no está diseñado para ambientes explosivos.
- Al utilizar el producto como parte de un sistema de bloqueo:** Disponga un sistema de bloqueo adicional como, por ejemplo, un sistema mecánico. Compruebe periódicamente el producto para asegurar un uso adecuado.
- Antes de llevar a cabo el mantenimiento, asegúrese de lo siguiente:** Desconecte la alimentación.

Precaución

- Realice siempre una verificación del sistema tras el mantenimiento.** No use este producto si se produce algún error. No existe garantía absoluta de seguridad si se produce un fallo de funcionamiento no intencionado.
- Establezca una conexión a tierra para garantizar un funcionamiento correcto y para mejorar la seguridad y la resistencia al ruido del producto.** Este producto debe conectarse a tierra individualmente con un cable corto.
- Siga estas instrucciones a la hora de manipular el aparato.** En caso contrario, el producto puede sufrir daños.
- Deje espacio suficiente alrededor del aparato para poder llevar a cabo los trabajos de mantenimiento.**
- No retire las etiquetas del producto.**
- Evite caídas, choques o golpes excesivos contra el producto.**

1 Normas de seguridad (continuación)

- A menos que se establezca lo contrario, respete los pares de apriete especificados.
- No doble ni aplique tensión a los cables, ni coloque objetos pesados sobre ellos para no aplicar una fuerza excesiva sobre los mismos.
- Conecte correctamente todos los cables y no realice ninguna tarea de cableado mientras la corriente esté activada.
- No coloque los cables de entrada/salida en la misma trayectoria que una línea de potencia o de alta tensión.
- Compruebe el aislamiento de todos los cables.
- Cuando incorpore la unidad a un equipo o dispositivo, intente evitar ruidos excesivos mediante la instalación de un filtro de ruidos.
- Tome las medidas de protección necesarias si el producto se va a utilizar en las siguientes condiciones:
 - un lugar donde se genere ruido debido a electricidad estática.
 - un lugar con elevada fuerza de campo electromagnético.
 - un lugar donde exista radioactividad.
 - un lugar próximo a un cable de potencia.
- No use el producto en lugares donde se generen picos de tensión.**
- Utilice un sistema de absorción de picos de tensión adecuado cuando una carga generadora de picos de tensión como, por ejemplo, una electroválvula, sea excitada directamente.**
- Evite que partículas extrañas penetren en el producto.**
- No exponga el producto a vibraciones o impactos.**
- Utilice el producto dentro del rango de temperatura ambiente especificado.**
- No exponga el producto a fuentes directas de calor.**
- Use un destornillador de precisión de cabeza plana para ajustar el conmutador DIP.**
- Cierre la cubierta sobre los conmutadores antes de aplicar la corriente.**
- No limpie la unidad con productos químicos como benceno o diluyente.**

2 Normas generales

2.1 Cableado

Advertencia


- Las operaciones de ajuste, instalación o de cambios en el cableado no deben llevarse a cabo antes de desconectar el suministro de energía al producto.** Puede producirse descargas eléctricas, un funcionamiento defectuoso o daños al equipo.
- No desmonte los cables.**
- Use únicamente los cables especificados.**
- No conecte ni desconecte los cables y conectores mientras la alimentación esté activada.**

Precaución

- Cablee el conector de forma correcta y segura.** Compruebe la polaridad del conector y aplique sobre los terminales únicamente las tensiones especificadas en el Manual de funcionamiento.
- Tome las medidas adecuadas para evitar el ruido.** El ruido en una línea de señal puede provocar un funcionamiento defectuoso. Como medida de prevención, separe los cables de alta tensión de los de baja tensión, acorte la longitud del cableado, etc.
- No coloque los cables de entrada/salida en la misma trayectoria que una línea de potencia o de alta tensión.** El producto puede sufrir un funcionamiento defectuoso debido a las interferencias de ruido y a los picos de tensión desde los cables de potencia y alta tensión hacia la línea de señal. Realice el tendido de los cables del producto de forma independiente al tendido de los cables de potencia y alta tensión.
- Asegúrese de que los cables no quedan atrapados por el movimiento del actuador.**
- Los cables deben estar correctamente instalados.**
- Evite doblar los cables en ángulos cerrados en el punto de conexión con el producto.**
- Evite retorcer, doblar, girar o aplicar una fuerza externa sobre el cable.** Puede producirse riesgo de descargas eléctricas, rotura de cables, fallo de contacto y pérdida de control del producto.
- Fije los cables del motor que sobresalen del actuador antes de utilizarlos.** Los cables del motor y del bloqueo son cables de tipo robótico y pueden resultar dañados si se mueven.

2 Normas generales (continuación)

- Los cables que conectan el actuador y el controlador son cables de tipo robótico. No deben colocarse en un tubo de movimiento flexible con un radio inferior al valor especificado (mín. 50 mm).



- Confirme el correcto aislamiento del producto.** Un mal aislamiento de los cables, conectores, terminales, etc. puede provocar interferencias con otros circuitos. También existe la posibilidad de que se aplique una tensión o corriente excesivas al producto, provocando daños.

2.2 Transporte

Precaución

- No sujete el producto ni lo gire por los cables.**

2.3 Montaje

Advertencia

- Mantenga el par de apriete de los tornillos.** A menos que se especifique lo contrario, apriete los tornillos al par recomendado para el montaje del producto.
- No realice ninguna modificación del producto.** Las modificaciones del producto pueden reducir la durabilidad del producto o producir daños en el producto, pudiendo causar daños físicos, así como en el equipo o en la máquina.
- Si se utiliza una guía externa, conecte las piezas móviles del producto y la carga de forma que no se produzcan interferencias en ningún punto de la carrera.** Evite rayar o hacer muescas en las piezas deslizantes de la mesa o de la cara de montaje, etc., al asirlas o sujetarlas con otros objetos. Las tolerancias de los componentes son muy exactas, por lo que cualquier pequeña deformación puede causar funcionamientos erróneos o adherencia.
- Antes de utilizar el producto, verifique el correcto funcionamiento del equipo.**

Después de realizar el montaje o reparación, suministre alimentación al producto y lleve a cabo las adecuadas inspecciones funcionales para comprobar que esté correctamente montado.

- Cuando lo fije a la pieza, evite aplicar impactos o momentos excesivos.** Si se aplica una fuerza externa que supere el momento admisible, puede producirse un aflojamiento de la unidad de guiado, un aumento de la resistencia al deslizamiento y otros problemas.
- Espacio de mantenimiento** Disponga de suficiente espacio libre para inspecciones y tareas de mantenimiento.

2.4 Manejo

Advertencia

- No toque el motor mientras está en funcionamiento.** La temperatura de la superficie del motor puede alcanzar aprox. 80 °C debido a las condiciones de trabajo. Dicho aumento de la temperatura también puede deberse únicamente a la activación. Para evitar quemaduras, no toque el motor cuando esté funcionando.
- Si se produce un calentamiento anormal, humo o fuego en el producto, corte inmediatamente el suministro eléctrico.**
- Si se producen vibraciones o ruidos anormales, detenga inmediatamente el funcionamiento.** Si se producen ruidos o vibraciones anormales, es posible que el producto se haya instalado de un modo incorrecto. Si no se detiene el funcionamiento para realizar una inspección, el producto podría resultar seriamente dañado.
- No toque nunca la pieza giratoria del motor ni la pieza móvil del actuador durante el funcionamiento.** Existe un serio riesgo de lesiones.
- Al instalar, ajustar, inspeccionar o realizar el mantenimiento del producto, del controlador y del equipo relacionado, asegúrese de cortar el suministro eléctrico de los mismos. A continuación, bloquéelo de modo que sólo el personal pueda volver a encender la corriente o aplique medidas como, por ejemplo, un cierre de seguridad.**
- En caso de que el actuador incorpore un servomotor (24 V DC), el "paso de detección de la fase del motor" se realiza introduciendo la señal de activación del servomotor inmediatamente después de activar la alimentación del controlador.**

2 Normas generales (continuación)

El "paso de detección de la fase del motor" coloca la mesa/vástago a la máxima distancia del husillo. (El motor girará en sentido inverso si la mesa choca contra un obstáculo como el amortiguador de parada final). A la hora de instalar y utilizar este actuador, tenga en cuenta el "paso de detección de la fase del motor".

Precaución

- Mantenga el controlador y el producto combinados tal como se entregaron.** El producto se entrega con los parámetros fijados en fábrica. Si se combina con unos parámetros de producto diferentes, puede no funcionar adecuadamente.
- Antes de utilizar el producto, compruebe los siguientes puntos:**
 - Daño en la línea de accionamiento eléctrico y en las líneas de señal.
 - Aflojamiento del conector para cada línea de alimentación y línea de señal.
 - Aflojamiento del actuador/cilindro y montaje del controlador/driver.
 - Funcionamiento anómalo.
 - Función de parada.
- Cuando el trabajo lo realicen varias personas, decida los procedimientos, señales, medidas y resolución de condiciones anormales antes de iniciar el trabajo.**
- Asimismo, designe a una persona para que supervise el trabajo que no sea una de las personas que van a realizarlo.**
- Deberá realizarse una prueba de funcionamiento a baja velocidad, iniciando la prueba a una velocidad predefinida después de confirmar que no existe ningún problema.**
- La velocidad real del producto variará en función de la carga de trabajo.** Antes de seleccionar un producto, revise las instrucciones del catálogo relativas a la selección y a las características técnicas.
- Durante el retorno al origen, no aplique ninguna carga, impacto o resistencia además de la carga transferida.** En caso de retorno al origen mediante fuerza de empuje, la aplicación de una fuerza adicional provocará el desplazamiento de la posición de origen, ya que ésta se basa en el par motor detectado.
- No retire la placa de identificación.**

2.5 Actuador con bloqueo

Advertencia

- No use el bloqueo como bloqueo de seguridad ni como un control que requiere una fuerza de bloqueo.** El bloqueo usado en el producto ha sido diseñado para evitar la caída de las piezas.
- En caso de montaje vertical, use el producto con bloqueo.** Si el producto no incluye un bloqueo, se moverá y dejará caer la pieza cuando se retire el suministro eléctrico.
- "Medidas contra caídas" hace referencia a las medidas a tomar para evitar la caída por gravedad de una pieza cuando se detiene el funcionamiento del producto y se desactiva la alimentación.**
- No aplique una carga de impacto ni fuertes vibraciones mientras el bloqueo esté activado.** En caso contrario, el bloqueo perderá su fuerza de sujeción pudiendo causar daños en la parte deslizante del mismo o reduciendo su vida útil. Esto mismo sucederá si el bloqueo resbala debido a la aplicación de una fuerza superior a la fuerza de sujeción, ya que esto acelerará el desgaste del bloqueo.
- No aplique ningún líquido, aceite o grasa sobre el bloqueo ni alrededor del mismo.** Si se aplica líquido, aceite o grasa sobre la parte deslizante del bloqueo, su fuerza de sujeción disminuirá significativamente.
- Antes de llevar a cabo el montaje, ajuste e inspección del producto, tome las "medidas contra caídas" adecuadas y compruebe que la seguridad está garantizada.** Si el bloqueo se libera mientras el producto está montado verticalmente, la pieza de trabajo podría caerse por gravedad.
- Si el actuador se acciona manualmente (señal de salida SVRE desactivada), suministre una alimentación de 24 V DC al terminal [BK RKS] del conector de alimentación.** Si el producto se utiliza sin liberar el bloqueo, el desgaste de la superficie deslizante del bloqueo se acelerará, reduciendo la fuerza de sujeción y la vida útil del mecanismo de bloqueo.

2 Normas generales (continuación)

- No suministre alimentación de 24 V DC al terminal [BK RLS (liberación del bloqueo)] durante el funcionamiento normal.

El suministro de alimentación de 24 V DC al terminal [BK-RLS (liberación del bloqueo)] sólo es necesario para realizar el mantenimiento o la instalación cuando el motor está apagado.

Si se suministra alimentación al terminal [BK RLS (liberación del bloqueo)] de forma continuada, el bloqueo permanecerá liberado y no se podrá activar en caso de corte de suministro o de circuito de parada, por lo que la pieza podría caer.

2.6 Consulte las referencias de detectores magnéticos en "Best Pneumatics" si va a utilizar un detector magnético.

2.7 Desembalaje



- Compruebe que el producto recibido es el que ha sido pedido. Si se instala un producto diferente al de la hoja de pedido, podrían producirse lesiones o daños.

3 Características técnicas

Modelo	LEY 16	LEY 25	LEY 32	LEY 40	
Carrera [mm] ^{Nota 1)}	30, 50, 100, 150, 200, 250, 300	30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400	30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	
Pieza carga [kg] ^{Nota 2)}	Horizontal (3000) [mm²/s] Tipo LECPW/LECPM(A)	6 17 30 20 40 60 30 45 60 50 60 80	10 23 35 30 55 70 40 60 80 60 70 90	4 11 20 12 30 30 20 40 40 30 60 60	2 4 8 8 16 30 11 22 43 13 27 53
	Horizontal (2000) [mm²/s] Tipo LECPA	6 17 30 18 50 50 30 60 60 60			
	Vertical (3000) [mm²/s]	2 4 8 8 16 30 11 22 43 13 27 53			
	Fuerza de empuje [N] ^{Nota 3) 4) 5)}	14 a 38 a 74 a 141 a 250 a 500	51 a 122 a 238 a 452 a 800 a 1500	126 a 232 a 452 a 800 a 1500	196 a 370 a 707 a 1283 a 2283 a 4059 a 7143
Velocidad [mm/s] ^{Nota 6)}	15 a 500	8 a 250	4 a 125	18 a 500	
aceleración/deceleración	3000 o inferior				
Velocidad de empuje [mm/s] ^{Nota 6)}	50 o inferior	35 o inferior	30 o inferior	30 o inferior	
Repetitividad de movimiento [mm] ^{Nota 6)}	± 0,02				
Movimiento perdido [mm] ^{Nota 6)}	0,1 o inferior				
Piso [mm] ^{Nota 6)}	10 5 2,5 12 6 3 16 8 4 16 8 4				
Resistencia a impactos/vibraciones [m/s²] ^{Nota 7)}	50 / 20				

Método de accionamiento	Husillo a bolas y correa (Para "LEY" / R / L / Husillo a bolas (Para LEY"D)	
Tipo de guiado	Cajinete deslizante (vástago de émbolo)	
Rango de temperatura de trabajo [°C]	5 a 40	
Rango de humedad de trabajo [%]	90 H.R. o menos (sin condensación)	
Tamaño del motor	≈28	≈42
Tipo de motor	Motor paso a paso (Servo 24 V DC)	
Encoder	Fase A/B incremental (800 pulsos/giro)	
Tensión nominal [V DC]	24 ± 10 %	
Consumo de potencia [W] ^{Nota 8)}	23	40
Consumo de energía en reposo en funcionamiento [W] ^{Nota 8)}	16	15
Consumo máx. de energía [W] ^{Nota 8)}	43	48
Tensión nominal [V DC]	Modelo de funcionamiento sin excitación	
Fuerza de retención [N] ^{Nota 12)}	20 39 78 78 157 294 108 216 421 127 264 519	
Consumo de potencia [W] ^{Nota 12)}	3,6	5
Tensión nominal [V DC]	24 ± 10 %	

Modelo	LEY 16										LEY 25									
Bloqueo [mm] ^{Nota 1)}	30	50	100	150	200	250	300	30	50	100	150	200	250	300	350	400				
Peso [kg] LEY: [L / R/L]	0,58	0,62	0,73	0,87	0,98	1,09	1,20	1,18	1,25	1,42	1,68	1,86	2,03	2,21	2,38	2,55				
Peso [kg] LEY: [D]	0,58	0,62	0,73	0,87	0,98	1,09	1,20	1,17	1,24	1,41	1,67	1,85	2,02	2,20	2,38	2,55				
Peso adicional para bloqueo [kg]	0,12										0,25									

Nota 1) Las carreras intermedias diferentes a las mencionadas arriba se producen bajo demanda.
 Nota 2) Horizontal: El valor máximo de carga de trabajo para la operación de posicionamiento.

Para la operación de empuje, la carga de trabajo máxima es igual a la "Carga de trabajo vertical".
 Para soportar la carga es necesaria una guía externa. La carga de trabajo y la velocidad de traslado reales dependerán del tipo de guía externa.

Vertical: La velocidad depende de la carga de trabajo.
 Compruebe los datos del manual de funcionamiento del modelo seleccionado. Las cifras mostradas entre {} son los valores máximos de aceleración/deceleración. Ajuste dichos valores para que sean iguales o inferiores a 3000 mm/s².

Nota 3) La precisión de la fuerza de empuje es de ±20 % (fondo de escala).
 Nota 4) El rango de ajuste de la "Fuerza de empuje" es de 35 % a 65 % (LEY16), 35 % a 65 % (LEY25), 35 % a 85 % (LEY32), 35 % a 65 % (LEY40).

Para más detalles sobre el rango de ajuste y las notas, consulte 7.2 "Señal de salida INP" en la pág. 41.
 Es posible que la "Fuerza de empuje" y el "Factor de trabajo" varíen en función del valor de ajuste.

Nota 5) La velocidad y la fuerza pueden variar dependiendo de la longitud del cable, la carga y las condiciones de montaje. Si la longitud del cable supera los 5 m, disminuirá en hasta un 10 % por cada 5 m (a 15 m: reducido en hasta un 20 %).

Nota 6) La velocidad de empuje es la velocidad admisible para la operación de empuje.

3 Características técnicas (continuación)

Nota 7) Resistencia a impactos: Supera la prueba de impacto en direcciones paralela y perpendicular al eje con respecto al tornillo guía.
 (La prueba fue llevada a cabo con el actuador en el estado inicial)
 Resistencia a vibraciones: El actuador supera la prueba de barrido de frecuencias entre 45 y 2000 Hz en direcciones paralela y perpendicular al eje con respecto al tornillo guía.
 (La prueba fue llevada a cabo con el actuador en el estado inicial)

Nota 8) El consumo de energía (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está funcionando.

Nota 9) El consumo de energía en reposo durante el funcionamiento (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está detenido en la posición de ajuste durante el funcionamiento con la carga de trabajo máxima, excepto durante la operación de empuje.

Nota 10) El consumo máximo de energía momentánea (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está funcionando. Dicho valor debe utilizarse para la selección del suministro eléctrico.

Nota 11) Únicamente con bloqueo.
 Nota 12) Sólo es aplicable a los actuadores suministrados con un dispositivo de bloqueo.
 Nota 13) Un valor de referencia para corregir un error en funcionamiento recíproco.

4 Instalación

4.1 Diseño y selección



- Evite aplicar una carga que supere las especificaciones del actuador. El producto debe seleccionarse en función de la carga máxima de trabajo y del momento admisible.

Si el producto se usa fuera del rango de trabajo, la carga excéntrica aplicada a la guía resultará excesiva y provocará efectos adversos como la creación de holgura en la guía, una menor precisión y una reducida vida útil.

- No supere el límite de velocidad especificado para el actuador. Seleccione un actuador adecuada conforme a la relación entre la carga de trabajo admisible y la velocidad.

Se puede producir ruido o una disminución de la presión si el actuador se utiliza más allá de sus especificaciones, pudiéndose producir una menor precisión y una reducida vida del producto.

- No utilice el producto en aplicaciones en las que se aplique una fuerza externa o fuerza de impacto excesivas. Podría producirse un fallo prematuro del producto.

4.2 Manejo



- Durante el retorno al origen, no aplique ninguna carga, impacto o resistencia además de la carga transferida.

En caso contrario, la posición de origen puede verse desplazada, ya que se basa en el par motor detectado.

- No utilice el producto fijando el vástago del émbolo y desplazando el cuerpo del actuador.

Se aplicaría una carga excesiva sobre el vástago del émbolo, provocando daños en el actuador y reduciendo su vida útil.

- Evite el uso del actuador eléctrico de forma que se pueda aplicar un par de giro sobre el vástago.

Si se aplica un par excesivo de giro sobre el vástago, la guía antigiro resultará dañada o se deformará, reduciendo la precisión antigiro. (Consulte la tabla de par de giro admisible que se muestra a continuación)

Admisible Par de giro (N•m o menos)	LEY16	LEY25	LEY32/40
	0.8	1.1	1.4

Para enganchar/atornillar una fijación o una tuerca en el extremo del vástago: El vástago debe estar totalmete retraído.

Sujete el vástago por la parte cuadrada terinal con una llave para evitar que el vástago gire.

Asegúrese de que la fijación, el tornillo o la tuerca se instalen correctamente y se aprieten al par especificado en este documento.



4 Instalación (continuación)


4.3 Montaje



- Durante el montaje del producto, use tornillos de longitud adecuada y apriételos al par recomendado.


El apriete a un par superior al rango especificado puede provocar fallos de funcionamiento, mientras que el apriete a un par inferior al establecido puede permitir el desplazamiento de la posición del actuador. En condiciones extremas, el actuador podría soltarse de su posición de montaje.

Pieza de trabajo fijada / Rosca hembra en extremo del vástago




Modelo	Perno	Par máx. de apriete [N•m]	Profundidad máx. de rosca L [mm]	Dist. entre caras del extremo del vástago [mm]
LEY16	M5 x 0.8	3.0	10	14
LEY25	M8 x 1.25	12.5	13	17
LEY32/40	M8 x 1.25	12.5	13	22

Pieza de trabajo fijada / Rosca macho en extremo del vástago



Modelo	Perno	Par máx. de apriete [N•m]	Profundidad máx. de rosca L [mm]	Dist. entre caras del extremo del vástago [mm]
LEY16	M8 x 1.25	12.5	12	14
LEY25	M14 x 1.5	65.0	20.5	17
LEY32/40	M14 x 1.5	65.0	20.5	22

Modelo	Tuerca del extremo del vástago		Profundidad máx. de rosca L [mm]
	Distancia entre caras [mm]	Longitud [mm]	
LEY16	13	5	5
LEY25	22	8	8
LEY32/40	22	8	8



- Apriete los tornillos de montaje del producto al par especificado.


El apriete a un par superior al rango especificado puede causar un fallo de funcionamiento, mientras que un apriete insuficiente puede provocar el desplazamiento o la caída del adaptador.

Modelo roscado en la parte inferior del cuerpo / Montaje (Cuando se selecciona "Roscado en la parte inferior del cuerpo")

Modelo	Perno	Par máx. de de apriete [N•m]	Profundidad máx. L [mm]
LEY16	M5 x 0.7	1.5	10
LEY25	M8 x 0.8	3.0	13
LEY32/40	M8 x 1.0	5.2	13


Modelo roscado en lado anterior/posterior / Montaje

Modelo	Perno	Par máx. de de apriete [N•m]	Profundidad máx. L [mm]
LEY16	M5 x 0.7	1.5	7
LEY25	M8 x 0.8	3.0	8
LEY32/40	M8 x 1.0	5.2	10




5 Designación y funciones de las piezas


Modelo de montaje superior



Rosca macho en extremo del vástago



Modelo de montaje en línea



Nº	Pieza	Material	Observaciones
1	Cuerpo	Aleación de aluminio	Anodizado
2	Eje de husillo a bolas	Acero cromado extraduro	
3	Tuerca del husillo a bolas	-	
4	Émbolo	Aleación de aluminio	
5	Vástago del émbolo	Acero inoxidable	Cromado duro anodizado
6	Cubierta del vástago	Aleación de aluminio	
7	Alojamiento	Aleación de aluminio	
8	Tope de giro	Plástico	
9	Extremo del vástago	Acero al carbono de fácil mecanización	Niquelado
10	Eje conectado	Acero al carbono de fácil mecanización	Niquelado
11	Casquillo	Bronce autolubrificante *25A-LEY: Aleación para cojinetes de acero	

12	Cojinete	-	
13	Caja de polea	Aluminio fundido	Cromado no hexavalente
14	Placa de cubierta de polea	Aluminio fundido	Cromado no hexavalente
15	Imán	-	
16	Soporte del anillo guía	Acero inoxidable	Sólo para carreras de 101 mm o superiores
17	Anillo guía	POM	Sólo para carreras de 101 mm o superiores
18	Polea (para eje del husillo)	Aleación de aluminio	
19	Polea (para motor)	Aleación de aluminio	
20	Correa	-	
21	Pasador paralelo	Acero inoxidable	
22	Junta del vástago	NBR	
23	Anillo de retención	Acero para muelle	
24	Motor	-	
25	Cubierta del motor	Plástico	Sólo "Con cubierta del motor"
26	Salida directa a cable	Plástico	Sólo "Con cubierta del motor"
27	Bloque del motor	Aleación de aluminio	Anodizado
28	Adaptador del motor	Aleación de aluminio	Anodizado
29	Eje	Aleación de aluminio	
30	Manguito	NBR	
31	Conector hembra (Rosca macho)	Acero al carbono de fácil mecanización	
32	Tuerca	Aleación de acero	


Referencia de fijación de montaje

Tamaño	Escuadra	Brida	Fijación oscilante hembra
16	LEY-L016	LEY-F016	LEY-D016
25	LEY-L025	LEY-F025	LEY-D025
32/40	LEY-L032	LEY-F032	LEY-D032

- Para la fijación por escuadras, pida 2 unidades por actuador.
- Los componentes de cada fijación son los siguientes: Escuadra, brida: Perno de montaje del cuerpo. Fijación oscilante hembra: Ejes de fijación oscilante, anillo retén tipo C para eje, perno de montaje del cuerpo

6 Cableado

- Actuador eléctrico / Modelo con vástago



Advertencia

Use únicamente los cables especificados; en caso contrario, puede existir riesgo de incendio y daños.

7 Mantenimiento

Advertencia

- No desmonte ni repare el producto.** Pueden producirse incendios o descargas eléctricas.
- Antes de modificar o verificar el cableado, revise la tensión con un probador 5 minutos después de desconectar la alimentación.** Pueden producirse descargas eléctricas.

Precaución

- Realice el mantenimiento conforme al procedimiento indicado en el manual de funcionamiento.** Un manejo inapropiado puede causar lesiones, daños o fallos de funcionamiento de la maquinaria y el equipo.
- Retirada del producto** Al revisar la maquinaria, compruebe primero las medidas para prevenir caídas de objetos desplazados y descontrol del equipo, etc. A continuación, corte el suministro eléctrico del sistema. Al reiniciar la máquina, compruebe que el funcionamiento es normal con los actuadores en las posiciones correctas.
- El producto se ha lubricado en fábrica y se puede utilizar sin añadir ningún lubricante.** Contacte con SMC si es necesario aplicar lubricación. Lea el manual de mantenimiento de cada actuador.
- Frecuencia del mantenimiento** Realice el mantenimiento conforme a la tabla inferior. Contacte con SMC si observa alguna anomalía.

	Aspecto Comprobación	Comprobación de la correa
Inspección antes del uso diario	○	○
Inspección cada 6 meses / 250 km / 5 millones de ciclos *	○	○
Inspección anual	○	○

* Aquello que ocurra primero.

- Elementos a comprobar visualmente** Tornillos flojos, suciedad excesiva. Imperfecciones/daños y conexiones de cables. Vibración, ruido.

7 Mantenimiento (continuación)

- Elementos en los que realizar una comprobación de la correa** Revise regularmente la correa tal como se muestra en "Frecuencia de mantenimiento". Detenga inmediatamente el funcionamiento y contacte con SMC cuando la correa se encuentre en una de las condiciones mostradas en las siguientes fotografías.

- El material de la correa está desgastado** La fibra se vuelve rugosa. Se pierde la goma y la fibra se vuelve blanquecina. Las líneas de las fibras aparecen borrosas.




Los dientes aparecen desgastados

- El lateral de la correa está pelado o desgastado** Los bordes de la correa se redondean y la parte deshilachada sobresale.




- La correa está parcialmente cortada** La correa está parcialmente cortada. Las partículas extrañas enganchadas entre los dientes provocan imperfecciones.
- Línea vertical sobre los dientes de la correa** Imperfección generada cuando la correa se desliza sobre el reborde
- La goma de la parte posterior de la correa está reblandecida o pegajosa**
- Grietas sobre la parte posterior de la correa**



8 Directiva CE

La serie LE de actuadores y controladores de motor será conforme con la Directiva europea CEM si se instala siguiendo estas instrucciones. Dichos componentes están diseñados para incorporarse a equipos y conjuntos para formar parte de un sistema más grande. La conformidad CE se consiguió conectando los 2 componentes anteriores tal como se muestra en el siguiente diagrama.

Tenga en cuenta que la CEM cambia en función de la configuración del panel de control del cliente y de la relación con otros equipos eléctricos y cableados. Por tanto, no será posible certificar la conformidad con la directiva CEM de los componentes de SMC que hayan sido incorporados en el equipo del cliente bajo condiciones reales de funcionamiento. Como resultado, es necesario que el cliente compruebe la conformidad final con la directiva CEM de la maquinaria y del equipo como un todo.



Lista de componentes de maquinaria

Nº	Designación	Referencia / Material
1	Controlador del motor	Serie LECP6
2	Actuador	Serie LE
3	Filtro de ruido	Serie LEC-T1
4	Cable I/O (con apantallamiento)	LEC-CN5-[]
5	Cable de alimentación (con apantallamiento)	5 hilos con apantallamiento (5 m)
6	Cable del actuador	LE-CP-[]
7	Clip en P (para conectar a tierra el apantallamiento)	Metal
8	Controlador programable	-
9	Fuente de alimentación para conmutación	-


Consulte el Manual de instalación y mantenimiento (IMM) del controlador LEC que se esté utilizando para obtener información sobre el procedimiento de instalación del mismo.

8 Directiva CE (continuación)


Conexión a tierra del actuador

El actuador debe conectarse a tierra tal como se muestra a continuación para protegerlos del ruido eléctrico. El perno y el cable con el terminal de engarce deben prepararse por separado.


Motor en paralelo




Ubicación del punto de conexión a tierra



Motor en línea




Ubicación del punto de conexión a tierra



Precaución

El producto debe conectarse a una toma de tierra. El área de sección transversal del cable debe ser, como mínimo, de 2 mm². El punto de conexión a tierra debe estar lo más cerca posible del actuador para reducir al máximo la longitud del cable.



Conexión a tierra del controlador

Consulte el Manual de instalación y mantenimiento (IMM) del controlador LEC que se esté utilizando para obtener información sobre la conexión a tierra del controlador.

9 Contactos

AUSTRIA	(43) 2262 62280-0	LETONIA	(371) 781 77 00
BÉLGICA	(32) 3 355 1464	LITUANIA	(370) 5 264 8126
BULGARIA	(359) 2 974 4492	PAÍSES BAJOS	(31) 20 531 8888
REP. CHECA	(420) 541 424 611	NORUEGA	(47) 67 12 90 20
DINAMARCA	(45) 7025 2900	POLONIA	(48) 22 211 9600
ESTONIA	(372) 651 0370	PORTUGAL	(351) 21 471 1880
FINLANDIA	(358) 207 513513	RUMANÍA	(40) 21 320 5111
FRANCIA	(33) 1 6476 1000	ESLOVAQUIA	(421) 2 444 56725
ALEMANIA	(49) 6103 4020	ESLOVENIA	(386) 73 885 412
GRECIA	(30) 210 271 7265	ESPAÑA	(34) 945 184 100
HUNGRÍA	(36) 23 511 390	SUECIA	(46) 8 603 1200
IRLANDA	(353) 1 403 9000	SUIZA	(41) 52 396 3131
ITALIA	(39) 02 92711	REINO UNIDO	(44) 1908 563888

SMC Corporation

URL: <http://www.smeworld.com> (Global) <http://www.smceu.com> (Europe)
 Las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso por parte del fabricante.
 © 2015 SMC Corporation Reservados todos los derechos.