



Expertise – Passion – Automation



Akış debisini artırın ve kayıpları minimize edin
Y tipi açılı pistonlu vana/ Hava uyarılı tip
JSB Serisi

Y tipi açılı pistonlu vana / Hava uyarılı tip JSB Serisi




- Basınç kayıplarını en aza indirirken yüksek bir akış debisi elde edin
- Optimize edilmiş valf gövdesi akış yolu profili
- Maliyetleri azaltın
- 10 milyon çevrime kadar uzun servis ömrü
- Alandan kazanın
- Yüksekliği 121,3 mm kadar küçüktür.

RoHS



Ana Özellikler

- Optimize edilmiş valf gövdesi akış yolu profili



- Uzun servis ömrü: 10 milyon döngü (hava, su), 3 milyon döngü (buhar)

Kompakt



Yükseklik
121,3 mm

*Bağlantı noktası boyutu: 3/8"



Her bir parça değiştirilebilir



- Valf yüzeyinde kir, döküntü veya kimyasalların birikebileceği alanları en aza indiren temiz tasarım
- Aktüatör döndürülebilir
- Rakiplerimizin valfleriyle birebir değiştirilebilir
- Aktüatördeki ısı yalıtımı

Seçilen parça numaraları

Parça numarası(1)	Vana tipi	Maks. işletme Fark Basıncı [MPa]	Pilot basıncı [MPa]	CV	Bağlantı Ölçüsü	Gövde malzemesi	Sızdırmazlık malzemesi	Diş Tipi
JSB11-ST10AF-2S	NC	1.0	0,5 ila 1,0	5.0	3/8	Paslanmaz çelik	Flororesin PFA	G
JSB21-ST15AF-2S				8.0	1/2			
JSB31-ST20AF-3S				16.0	3/4			
JSB41-ST25AF-4S				29.1	1			
JSB51-ST32AF-5S				41.3	1 1/4			
JSB61-ST40AF-6S				59.5	1 1/2			
JSB71-ST50AF-7S				87.5	2			

Uygulamalar


Süt dolom makinesinde filtrelerin sterilizasyonu



Kazanlar



Gıda kapları için sterilizatörler



Endüstriyel çamaşır makineleri



Tıbbi ekipman için sterilizatörler



Araba yıkama makineleri



İlgili ürünler



3 yollu direkt uyarılı valfler
VT307 Serisi



Su için dijital debimetre
PF3W Serisi



Hız ayar valfi, düşük hızlar, otomatik bağlantılı, kilit butonlu ve indikatörlü, hat tipi
AS-2-FSM/FSC Serisi



Otomatik rakor çeşitleri KQG2 Serisi



Expertise - Passion - Automation

SMC Turkey Otomasyon A.Ş.
Teskoop Sanayi Bölgesi, Deliklikaya Mahallesi Fersah Caddesi
No: 130-132/1, 34555 Arnavutköy- İstanbul -Türkiye
Tel: +90 212 489 0 440 Fax: +90 212 489 0 437
www.smcturkey.com.tr
satis@smcturkey.com.tr

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 651 0370	www.smcee.ee	info@smcee.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smcfi@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient@smc-france.fr
Germany	+49 (0)6103402	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Hungary	+36 2351300	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
Italy	+39 0399069	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Latvia	+371 6781770	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientept@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	satis@smcturkey.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

South Africa +27 10 900 1233 www.smcza.co.za zasales@smcza.co.za